

Garant**VBMT 160402, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261150 HB7130-2
GTIN	4062406769239
Classe articolo	21G

Descrizione

VBMT 160402 HB7130-2 Tipo: HB7130-2
Rompitrucioli: VS
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HB7130-2
Rompitrucioli	VS
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160402
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura