

Garant**VC.T 160408, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261374 HB7130-2
GTIN	4062406769260
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 160408 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7130-2
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Rompitrucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura