

Garant**VC.T 160402, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261370 HB7130-2
GTIN	4062406769253
Classe articolo	21G

Descrizione

VCMT 160402 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitruccioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rompitruccioli	VS
Tipo	HB7130-2
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Codice ISO Inserto	VCMT 160402
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura