



Tagliatubi DP50 per tubi AT, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	818190 1
GTIN	4003773087809
Classe articolo	86A

Descrizione

Esecuzione:

Corpo dell'utensile in plastica rinforzata con fibra di vetro. Lama reversibile e intercambiabile senza utensili in pregiato acciaio per cuscinetti a sfere. Ottima guida del tubo e taglienti leggeri grazie alle rotelle con cuscinetti radenti e autoregolanti. La lama caricata a molla elimina la necessità di fastidiose regolazioni durante il taglio.

Vantaggi:

Un utensile, due funzioni, tre diametri. **Taglio semplice e pulito dei tradizionali tubi per acque reflue in plastica nonché smussatura: tutto in una sola operazione.** Taglio liscio: nessuna regolazione, sbavatura e minor rischio di intasamenti o danni alla guarnizione.

Uso:

Taglia tubi AT e molti altri tubi in plastica con \varnothing 32, 40 o 50 mm e uno spessore parete fino a 2,4 mm. Facile posizionamento grazie alla visuale libera sul punto di attacco. Possibilità di ritaglio o taglio di precisione a partire da una sezione di circa 10 mm.

Ricambi:

Per la lama di ricambio vedi n. art. 818191 Dim. 1 e per l'asse a cambio rapido di ricambio n. art. 818192 Dim. 1.

Descrizione tecnica

Per \varnothing esterno del tubo	32 mm
Per \varnothing esterno del tubo	40 mm
Per \varnothing esterno del tubo	50 mm

Peso	294 g
Lunghezza	202 mm
Per tubi e altri corpi tondi	Rame
Per tubi e altri corpi tondi	VA
Per tubi e altri corpi tondi	Alluminio
Per tubi e altri corpi tondi	Ottone
Tipo di prodotto	tagliatubi

Accessori

Lama di ricambio Modello 1	818191 1
Asse a cambio rapido di ricambio Modello 1	818192 1