



Tagliatubi TubiX[®], con regolazione rapida, Per Ø fino a: 76mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	818380 76
GTIN	4003773088127
Classe articolo	86A

Descrizione

Esecuzione:

Corpo metallico in magnesio leggero e di lunga durata, con rulli di guida su cuscinetti ad ago e rotella. Sbatte manuale incassabile nel corpo. Inclusa rotella di ricambio.

Vantaggi:

Tenuta e bloccaggio automatici del tubo grazie al **sistema di regolazione rapida QuickLock**.
· **Posizionamento rapido e preciso della rotella su diversi diametri di tubo.**

Uso:

Di impiego universale, adatto per il taglio di **tubi in rame, alluminio e acciaio INOX a parete sottile** (fino a 2 mm di spessore parete).

Ricambi:

Per la rotella di ricambio con cuscinetto ad aghi e asse a cambio rapido vedi n. art. 818385.

Descrizione tecnica

Rotella foro	7,8 mm
Ø Rotella	20 mm
Larghezza rotella	6,2 mm
Per Ø esterno del tubo	6 - 76 mm
Denominazione originale prodotto	TubiX
Peso	865 g
Lunghezza	260 mm

Larghezza	100 mm
Altezza	42 mm
Tipo di prodotto	tagliatubi

Accessori

Rotella di ricambio Modello 1	818385 1
-------------------------------	----------