

Mitutoyo**Spessimetro, acciaio, tarato, Numero lame: 10**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	478242 10
GTIN	2050002071810
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Ideale per numerose attività di misurazione. Lame in acciaio di eguale larghezza, chiusura a ventaglio mediante snodo rivettato. Dimensioni chiaramente stampate su ogni foglio. I fogli sono facili da rimuovere e possono essere aperti e bloccati singolarmente. Precisione a norma interna.

Precisione:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 0,8 mm $\pm 0,020$.

Fornitura:

Incl. certificato di taratura del produttore.

Descrizione tecnica

Spessori lama	0,05 – 0,2 (incremento di 0,05); 0,3 – 0,8 (incremento di 0,1) mm
Lunghezza lama	150 mm
Numero lame	10
Norma	Norma interna

Tolleranza	T3
Materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Spessimetro