

KERN**Bilancia contapezzi, modello CIB, Campo massimo di pesatura: 15kg**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479541 15
GTIN	4045761214828
Classe articolo	47D

Descrizione

Esecuzione:

- **Bilancia contapezzi con ottimizzazione automatica del riferimento (migliora gradualmente il valore medio del peso parziale).**
- **Pezzi o peso target programmabili con segnale acustico.**
- **Memoria cumulativa di conteggio per sommare unità di conteggio uguali per numero e peso totale.**
- **Quantità di riferimento o peso di riferimento selezionabili.**
- **Utilizzo a batteria e con collegamento alla rete.**
- **Programma di regolazione CAL: per l'autotaratura (necessario peso di regolazione esterno su richiesta).**
- **Commutazione del display da pezzo a peso.**

Display di checkweighing: feedback acustico oppure ottico quando le pesature non rientrano in un valore limite predefinito.

Fornitura:

Incluso adattatore di rete 230 V/50 Hz, batteria, calotta protettiva.

Descrizione tecnica

Peso netto	4 kg
Tempo di oscillazione	2 s
Tensione nominale	240 V

Dimensione piano di pesata	315×215 mm
Profondità	330 mm
Peso minimo del pezzo	5 g
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Risoluzione	1 g
Larghezza	350 mm
Linearità	±3 g
Altezza	120 mm
Campo massimo di pesatura	15 kg
Riproducibilità	1 g
Taratura	K2
Tipo di prodotto	Bilancia contapezzi

Servizi

Certificato DAkkSBilancia Campo massimo di pesatura 50	027710 50
Rapporto di taraturaBilancia Campo massimo di pesatura 50 kg	027700 50