

**KERN****Bilancia contapezzi, modello CIB, Campo massimo di pesatura: 30kg**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479541 30
GTIN	4045761214835
Classe articolo	47D

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Bilancia contapezzi con ottimizzazione automatica del riferimento (migliora gradualmente il valore medio del peso parziale).**
- **Pezzi o peso target programmabili con segnale acustico.**
- **Memoria cumulativa di conteggio per sommare unità di conteggio uguali per numero e peso totale.**
- **Quantità di riferimento o peso di riferimento selezionabili.**
- **Utilizzo a batteria e con collegamento alla rete.**
- **Programma di regolazione CAL: per l'autotaratura (necessario peso di regolazione esterno su richiesta).**
- **Commutazione del display da pezzo a peso.**

Display di checkweighing: feedback acustico oppure ottico quando le pesature non rientrano in un valore limite predefinito.

### Fornitura:

Incluso adattatore di rete 230 V/50 Hz, batteria, calotta protettiva.

## Descrizione tecnica

Dimensione piano di pesata	315x215 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete

Campo massimo di pesatura	30 kg
Altezza	120 mm
Linearità	±4 g
Larghezza	350 mm
Risoluzione	2 g
Peso netto	3,6 kg
Riproducibilità	2 g
Profondità	330 mm
Tempo di oscillazione	2 s
Tensione nominale	240 V
Peso minimo del pezzo	10 g
Taratura	K2
Tipo di prodotto	Bilancia contapezzi

## Servizi

Certificato DAkkSBilancia Campo massimo di pesatura 50	027710 50
Rapporto di taraturaBilancia Campo massimo di pesatura 50 kg	027700 50