

HEDI

Avvolgicavo interamente in plastica, Modello: 25N



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081103 25N
GTIN	4003644024179
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.

Avvolgicavo HEDI® compatto e di alta qualità, interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 250 mm e diverse caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.

- **Inclinazione di 7 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.**
- **Supporto e guida per cavi rimovibili per un orientamento ottimale del cablaggio.**
- **Possibilità di facile montaggio a parete.**

Omologata per l'impiego continuo all'aperto e in locali umidi.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 44
------------------------	-------

Numero di prese	3
Struttura del cavo	3G1,5
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Materiale del cavo	Gomma in neoprene
Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Tensione nominale	250 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Sistema diagnostico disponibile	sì
Classe del cavo	H07RN-F
Lunghezza cavo	25 m
Materiale corpo	plastica
Tipo di prodotto	Avvolgicavo