

## HEDI

### Avvolgicavo interamente in plastica per F, B, PL e CZ, Modello: 25N



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081104 25N
GTIN	4003644024131
Classe articolo	08B

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.

Avvolgicavo HEDI® compatto e di alta qualità, interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 250 mm e diverse caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.

- **Inclinazione di 7 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.**
- **Supporto e guida per cavi rimovibili per un orientamento ottimale del cablaggio.**
- **Possibilità di facile montaggio a parete.**

Omologata per l'impiego continuo all'aperto e in locali umidi.

##### Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

#### Descrizione tecnica

Materiale corpo	plastica
-----------------	----------

Grado di protezione IP	IP 44
Struttura del cavo	3G1,5
Classe del cavo	H07RN-F
Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Numero di prese	3
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Tensione di rete	240 V
Lunghezza cavo	25 m
Sistema diagnostico disponibile	sì
Materiale del cavo	Gomma in neoprene
Tipo di prodotto	Avvolgicavo