

Garant**CC. T 060202, Tipo: HU7315-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260050 HU7315-1
GTIN	4062406769819
Classe articolo	21G

Descrizione

CCMT 060202 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitrucioli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avanzamento f: 0,03 - 0,1 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCGT 060202
Tipo	HU7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	AF
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,

Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	N
Rivestimento	non rivestito
Tolleranza	G
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 m/min
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,5 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura