


**Garant****CCGT 120402, Tipo: HU7315-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260062 HU7315-1
GTIN	4062406769833
Classe articolo	21G

## Descrizione

CC.T 120402 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 600 m/min

## Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,03 - 0,1 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Tolleranza	G
Impiego principale	N
Raggio di curvatura	0,2 mm

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 600 m/min
Rompitrucoli	AF
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	CCGT 120402
Tipo	HU7315-1
Condizione di taglio	continuo
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura