

Garant
DC. T 11T302, Tipo: HU7315-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260356 HU7315-1
GTIN	4062406769864
Classe articolo	21G

Descrizione

DCMT 11T302 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitrucio: AF

Tolleranza: G

 Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,6 mm

 Avanzamento f : 0,03 - 0,1 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DCGT 11T302
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	G
Impiego principale	N
Tipo	HU7315-1
Rompitrucioli	AF
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 m/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,6 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura