

**Garant**
**CC. T 09T304, Tipo: HB7315-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260058 HB7315-1
GTIN	4062406769925
Classe articolo	21G

### Descrizione

CC. T 09T304 HB7315-1 Tipo: HB7315-1

Rompitrucioli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 600 m/min

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	AF
Impiego principale	N
Avanzamento $f$	0,03 - 0,1 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 600 m/min
Tipo	HB7315-1
Codice ISO Insetto	CCGT 09T304
Tolleranza	G
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura