

Garant**CC. T 09T302, Tipo: HB7315-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260056 HB7315-1
GTIN	4062406769918
Classe articolo	21G

Descrizione

CCMT 09T302 HB7315-1 Tipo: HB7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,5 mmAvanzamento f : 0,03 - 0,1 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	N
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 m/min
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,5 mm

Rompitrucioli	AF
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tolleranza	G
Codice ISO Inserto	CCGT 09T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7315-1
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura