

Garant**DC. T 11T304, Tipo: HB7315-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260359 HB7315-1
GTIN	4062406769963
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T304 HB7315-1 Tipo: HB7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,6 mmAvanzamento f : 0,03 - 0,1 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	AF
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	N
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	G
Condizione di taglio	continuo

Codice ISO Inserto	DCGT 11T304
Tipo	HB7315-1
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 m/min
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,6 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura