

**Garant****DC. T 11T308, Tipo: HB7315-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260361 HB7315-1
GTIN	4062406769970
Classe articolo	21G

### Descrizione

DC. T 11T308 HB7315-1 Tipo: HB7315-1

Rompitruccioli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mmAvanzamento  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 600 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento $f$	0,03 - 0,1 mm/gir,
Rompitruccioli	AF
Codice ISO Inserto	DCGT 11T308

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Tolleranza	G
Tipo	HB7315-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 600 m/min
Impiego principale	N
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura