

JEPSON POWER**Lama per sega circolare Drytech® Ø 203 mm, Numero denti: 54****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 078243 54 |
| GTIN | 4260052468104 |
| Classe articolo | 07E |

Descrizione**Esecuzione:**

Ideale per segare reti e griglie metalliche, lamiere trapezoidali, profili, canaline per cavi, tubi per saracinesche, ecc. Le lame per seghe LBS da 1,0 a 1,7 mm sono notevolmente più sottili rispetto alle lame tradizionali. Consentono quindi il risparmio di materiale e sono più efficienti e veloci. Risparmio energetico e quindi maggiore potenza della batteria. Velocità di taglio max. 4000 giri/min.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Materiali adatti | INOX |
| Larghezza di taglio B | 1,7 mm |
| Numero denti | 54 |
| Ø Foro | 25,4 mm |
| Ø Lama D | 203 mm |
| Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |

