

**JEPSON** POWER**Lama per sega circolare Drytech® Ø 203 mm, Numero denti: 48****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078243 48
GTIN	4260052466780
Classe articolo	07E

**Descrizione****Esecuzione:**

Ideale per segare reti e griglie metalliche, lamiere trapezoidali, profili, canaline per cavi, tubi per saracinesche, ecc. Le lame per seghe LBS da 1,0 a 1,7 mm sono notevolmente più sottili rispetto alle lame tradizionali. Consentono quindi il risparmio di materiale e sono più efficienti e veloci. Risparmio energetico e quindi maggiore potenza della batteria. Velocità di taglio max. 3800 giri/min.

**Descrizione tecnica**

Ø Lama D	203 mm
Numero denti	48
Materiali adatti	Steel
Larghezza di taglio B	1,2 mm
Ø Foro	25,4 mm
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari

