

**Garant****VC.T 160402, Tipo: HB7315-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261370 HB7315-1
GTIN	4062406770051
Classe articolo	21G

### Descrizione

VCMT 160402 HB7315-1 Tipo: HB7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 600 m/min

### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VCGT 160402
Avanzamento $f$	0,03 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 600 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HB7315-1

Rompitrucioli	AF
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	G
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	N
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura