

Garant
VC.T 110302, Tipo: HU7315-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261364 HU7315-1
GTIN	4062406770020
Classe articolo	21G

Descrizione

VCMT 110302 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,03 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Tipo	HU7315-1
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 600 m/min
Rivestimento	non rivestito
Rompitrucioli	AF
Codice ISO Inserto	VCGT 110302
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	N
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura