

**Garant**
**VC.T 160408, Tipo: HB7315-1**


### Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 261374 HB7315-1 |
| GTIN            | 4062406770082   |
| Classe articolo | 21G             |

### Descrizione

VC.T 160408 HB7315-1 Tipo: HB7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 600 m/min

### Descrizione tecnica

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura            |
| Profondità di taglio $a_p$        | 0,05 - 1,5 mm       |
| Tipo                              | HB7315-1            |
| Avanzamento $f$                   | 0,03 - 0,25 mm/gir, |
| Impiego principale                | N                   |
| Raggio di curvatura               | 0,8 mm              |
| Rompitrucoli                      | AF                  |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Tolleranza                                       | G                     |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 50 - 600 m/min        |
| Condizione di taglio                             | continuo              |
| Materiale da taglio                              | HM                    |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                     |
| Codice ISO Inserto                               | VCGT 160408           |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per tornitura |