

Garant
VC.T 160404, Tipo: HB7315-1


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 261372 HB7315-1 |
| GTIN | 4062406770075 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

VC.T 160404 HB7315-1 Tipo: HB7315-1
 Rompitruccioli: AF
 Tolleranza: G
 Profondità di taglio a_p : 0,05 - 1,5 mm
 Avanzamento f : 0,03 - 0,25 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 600 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Avanzamento f | 0,03 - 0,25 mm/gir, |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Tolleranza | G |
| Materiale da taglio | HM |
| Condizione di taglio | continuo |
| Codice ISO Inserto | VCGT 160404 |
| Rompitruccioli | AF |

| | |
|--|----------------------|
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Tipo | HB7315-1 |
| Profondità di taglio a_p | 0,05 - 1,5 mm |
| Impiego principale | N |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 50 - 600 m/min |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Tipo di prodotto | Insero per tornitura |