

**Garant****VC.T 110304, Tipo: HB7315-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261366 HB7315-1
GTIN	4062406770068
Classe articolo	21G

## Descrizione

VC.T 110304 HB7315-1 Tipo: HB7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 600 m/min

## Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento $f$	0,03 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 600 m/min
Rompitrucoli	AF
Codice ISO Inserto	VCGT 110304

Tipo	HB7315-1
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	G
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	N
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura