

**Garant****ZCMX 130404, Tipo: HBZ035**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268443 HBZ035
GTIN	4062406770167
Classe articolo	21K

## Descrizione

### Esecuzione:

Substrato universale a grana media con rivestimento PVD. Prima scelta per le applicazioni di tornitura e foratura.

## Descrizione tecnica

Tipo	HBZ035
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 190 m/min
Impiego principale	P
Avanzamento $f$ con tornitura	0,1 - 0,3 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	ZCMX 130404
Avanzamento $f$ con foratura	0,03 - 0,12 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm

Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 2 mm
Adatto per $\varnothing$ utensile $D_c$	25 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura