

**Garant****Lama di troncatura eco, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 19/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273781 19/3
GTIN	4062406769901
Classe articolo	21W

**Descrizione****Uso:**

In abbinamento agli inserti di troncatura n. art. 273656 – 273749.

**Per:**

Portautensili n. art. 273984 – 273994 o 319132 – 319133 (portautensili VDI).

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Nota:**

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 – 273670.

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	3 mm
Per Ø pezzo max.	40 mm
Altezza tagliente h <sub>5</sub>	19 mm
Lunghezza complessiva L	96 mm
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Chiave di sistema	sì

Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura