

Garant**Lama di troncatura eco, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 32/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273781 32/6
GTIN	4062406770372
Classe articolo	21W

Descrizione**Uso:**

In abbinamento agli inserti di troncatura n. art. 273656 – 273749.

Per:

Portautensili n. art. 273984 – 273994 o 319132 – 319133 (portautensili VDI).

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 – 273670.

Descrizione tecnica

Per Ø pezzo max.	110 mm
Altezza tagliente h ₅	32 mm
Larghezza gola w	6 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Chiave di sistema	sì

Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura