



Rivettatrice manuale GBM 40-R, Modello: GBM40R



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	770270 GBM40R
GTIN	4007081092494
Classe articolo	74A

Descrizione

Esecuzione:

Design compatto per una buona accessibilità al pezzo. Ottima trasmissione della forza grazie alla funzione di cricchetto. Cambio rapido dei mandrini filettati e bocche senza utensili.

Fornitura:

Bocche / mandrini filettati M5; M6; M8 e M10. In una cassetta di plastica robusta.

Lunghezza complessiva: 212 mm

Per dadi per inserti filettati in qualsiasi materiale: M3 – M10

Per dadi per inserti filettati acciaio / alluminio: M3 – M12

Peso: 1250 g

Descrizione tecnica

Per dadi per inserti filettati in qualsiasi materiale	M3 – M10
Denominazione originale prodotto	GBM 40-R
Lunghezza complessiva	212 mm
Per dadi per inserti filettati acciaio / alluminio	M3 – M12
Peso	1250 g

Tipo di prodotto

Rivettatrice manuale