

**Garant****Set di punte in metallo duro per calcestruzzo, Numero di punte: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	786078 7
GTIN	4062406773496
Classe articolo	71C

**Descrizione****Esecuzione:**

Punte con inserti in metallo duro saldati ad alta temperatura. Forma delle scanalature asimmetrica per un'asportazione ottimale della polvere di foratura.

**Punta forante a percussione e a rotazione** con robusto inserto di metallo duro.

**Uso:**

Adatta prevalentemente con trapani a percussione per **praticare fori per tasselli** in calcestruzzo, muratura, pietra naturale e artificiale.

Anche per la foratura a rotazione su legno duro e tenero, materiale plastico, acrilico e ceramica. Grazie alla correzione del taglio, adatta anche per la foratura d'acciaio temprato.

**Contenuto:**

Punta n. art. 786070: Cad. 1 pz. Dim. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

**Descrizione tecnica**

Numero di punte	7
Materiale da taglio	HM
Norma	ISO 5468
Norma	DIN 8039
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione

Codolo	codolo cilindrico
Tipo di prodotto	Punta per pietra

## Accessori

Punte in metallo duro per calcestruzzo Ø Punta 3 mm	786070 3
Punte in metallo duro per calcestruzzo Ø Punta 4 mm	786070 4
Punte in metallo duro per calcestruzzo Ø Punta 5 mm	786070 5
Punte in metallo duro per calcestruzzo Ø Punta 6 mm	786070 6
Punte in metallo duro per calcestruzzo Ø Punta 7 mm	786070 7
Punte in metallo duro per calcestruzzo Ø Punta 8 mm	786070 8
Punte in metallo duro per calcestruzzo Ø Punta 10 mm	786070 10