



## Set di chiavi combinate, Numero chiavi: 22



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	613810 22
GTIN	4013288221087
Classe articolo	63F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Ideale per l'impiego in spazi stretti. La combinazione della bocca ruotata di 7,5° e della geometria a doppio esagono permette di raddoppiare i punti di appoggio. L'angolo di serraggio ridotto della bocca afferra la vite ogni 15°.

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

#### Fornitura:

Cad. 1 chiave combinata n. art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32

#### Nota:

**ATTENZIONE!**

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 613610

### Descrizione tecnica

Numero chiavi	22
---------------	----

Posizione anello	15 grado
Materiale	Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie	es. opaca cromata
Sistema di misura metrico	sì
Sistema di misura in pollici	no
Esecuzione lunga	no
Tipo di prodotto	Chiave

## Accessori

Chiave combinata Apertura 5,5 mm	613800 5,5
Chiave combinata Apertura 6 mm	613800 6
Chiave combinata Apertura 7 mm	613800 7
Chiave combinata Apertura 8 mm	613800 8
Chiave combinata Apertura 10 mm	613800 10
Chiave combinata Apertura 11 mm	613800 11
Chiave combinata Apertura 12 mm	613800 12
Chiave combinata Apertura 13 mm	613800 13
Chiave combinata Apertura 14 mm	613800 14
Chiave combinata Apertura 15 mm	613800 15
Chiave combinata Apertura 16 mm	613800 16
Chiave combinata Apertura 17 mm	613800 17
Chiave combinata Apertura 18 mm	613800 18
Chiave combinata Apertura 19 mm	613800 19
Chiave combinata Apertura 20 mm	613800 20
Chiave combinata Apertura 21 mm	613800 21
Chiave combinata Apertura 22 mm	613800 22
Chiave combinata Apertura 24 mm	613800 24
Chiave combinata Apertura 27 mm	613800 27

Chiave combinata Apertura 30 mm	613800 30
Chiave combinata Apertura 32 mm	613800 32