



Set di 59 utensili per installatori in zaino portautensili, Numero pezzi: 59



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	686016 59
GTIN	4062406773199
Classe articolo	66H

Descrizione

Esecuzione:

Borse in tessuto di alta qualità dotate di pratici set di utensili in grado di accompagnarti nelle tue attività quotidiane.

Fornitura:

Calibro a corsoio: 1 pz. n. art. 410625 Dim. 150

Flessometro: 1 pz. n. art. 462010 Dim. 5

Chiave a forchetta doppia: cad. 1 pz. n. art. 610950 Dim. 8x9; 10x11; 12x13; 16x17; 18x19

Set di chiavi maschio esagonali piegate, lunghe, con testa sferoidale: 1 pz. n. art. 627225 Dim. 9 (1,5 – 10 mm)

Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 630368 Dim. 6 (29 pezzi)

Giravite per viti con intaglio: cad. 1 pz. n. art. 660701 Dim. 3, 4, 7

Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 668401 Dim. 0, 1, 2

Pinza combinata: 1 pz. n. art. 702995 Dim. 180

Chiave a pappagallo: 1 pz. n. art. 706145 Dim. 250

Pinza a becchi mezzotondi curvi: 1 pz. n. art. 713595 Dim. 200

Tronchese con tagliente laterale: 1 pz. n. art. 725245 Dim. 160

Martello per meccanica: 1 pz. n. art. 750125 Dim. 300

Chiavi regolabili a rullino: 1 pz. n. art. 813961 Dim. 200

Coltello multiuso: 1 pz. n. art. 845039 Dim. 160

LED-Lampada tascabile LED-LENSER: 1 pz. n. art. 081437 Dim. BLACK

Zaino portautensili in tessuto: 1 pz. n. art. 692267 Dim. 1

Nota:

L'utensile viene consegnato sfuso.

Descrizione tecnica

Numero pezzi	59
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto	Set di utensili

Accessori

Coltello multiuso con impugnatura in zinco pressofuso 18 mm Lunghezza complessiva 160 mm	845039 160
Tronchese a tagliente laterale lucido, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 160 mm	725245 160
Zaino portautensili in tessuto Modello 1	692267 1
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 3 mm	660701 3
Pinza a becchi mezzotondi piegati, lucidata, con manici Lunghezza complessiva 200 mm	713595 200
Lampade tascabili a LED con batterie Colore BLACK	081437 BLACK
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 18X19 mm	610950 18X19
Set di chiavi maschio esagonali piegate esecuzione nichelata Numero di giraviti 9	627225 9
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 7 mm	660701 7
	410625 150

Calibri a corsoio con bloccaggio istantaneo Intervallo di misurazione 150 mm

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 29 pezzi Modello 6

630368 6

Flessometro Lunghezza del nastro 5 m

462010 5

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 1

668401 1

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 2

668401 2

Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 8X9 mm

610950 8X9

Pinza regolabile bonderizzata, con manici Lunghezza complessiva 250 mm

706145 250

Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 16X17 mm

610950 16X17

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 0

668401 0

Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 10X11 mm

610950 10X11

Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 12X13 mm

610950 12X13

Pinza universale in vanadio, lucidata, con manici in bimatereale Lunghezza complessiva 180 mm

702995 180

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 4 mm

660701 4

Martello per meccanica Peso senza manico 300 g

750125 300

Chiave regolabile a rullino con manico rivestito Lunghezza complessiva 200 mm

813961 200