

## Garant

### Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante, 15×D, Sistema / Ø Codolo: QC/25



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264898 QC/25
GTIN	4062406773618
Classe articolo	29E

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Codolo rinforzato in metallo duro.

##### Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

##### Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

$D_{min.} = \varnothing \text{ codolo } 1/2 + H + \text{spostamento centrale della testina } L_3.$

Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Lunghezza complessiva L: 430 mm

Spostamento centrale H corpo base: 2,5 mm

Campo non serrabile S: 145 mm

Lunghezza di serraggio consigliata: 100 mm

Set di viti di montaggio: 269026 1

#### Descrizione tecnica

Set di viti di montaggio	269026 1
Campo non serrabile S	145 mm
Sistema	QC
Spostamento centrale H corpo base	2,5 mm
Connettore per attacco del lubrorefrigerante	269208

Lunghezza di serraggio consigliata	100 mm
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione	269207
Lunghezza complessiva L	430 mm
Serie	Master Mute
Profondità interna fino a	15×D
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici