

Garant

Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante, 15×D, Sistema / Ø Codolo: QC/32



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264898 QC/32
GTIN	4062406773625
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rinforzato in metallo duro.

Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

$D_{min.} = \varnothing \text{ codolo } 1/2 + H + \text{spostamento centrale della testina } L_3.$

Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Lunghezza complessiva L: 544 mm

Spostamento centrale H corpo base: 6 mm

Campo non serrabile S: 179 mm

Lunghezza di serraggio consigliata: 128 mm

Set di viti di montaggio: 269026 1

Descrizione tecnica

Spostamento centrale H corpo base	6 mm
Set di viti di montaggio	269026 1
Campo non serrabile S	179 mm
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione	269207
Connettore per attacco del lubrorefrigerante	269208

Sistema	QC
Lunghezza di serraggio consigliata	128 mm
Lunghezza complessiva L	544 mm
Serie	Master Mute
Profondità interna fino a	15×D
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici