

Garant GRIDLINE

Cassetti ESD, 12×20G, Altezza frontalini cassetti: 150mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 972035 150 |
| GTIN | 4062406769802 |
| Classe articolo | 9GG |

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale, in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Per:

Tutti gli alloggiamenti ESD 16G.

Verniciatura:

Corpo e frontalino dei cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Altezza frontalino | 150 mm |
| Larghezza utile in G | 12 |
| Altezza utile | 125 mm |
| Superficie utile dei cassetti in G | 12×20 |
| Profondità utile in G | 20 |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg |
| Larghezza utile | 300 mm |
| Profondità utile | 500 mm |

| | |
|--|----------|
| Con cassette con sblocco di sicurezza | no |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD |
| Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G | 12×20G |
| Tipo di prodotto | Cassetto |