

Garant GRIDLINE

Alloggiamento ESD 16G per la dotazione personalizzata con cassette su ruote, 12x20G, Altezza alloggiamento: 500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972032 500
GTIN	4062406769758
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassette in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano**, portata di 75 kg. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Con due ruote fisse e due piroettanti montate su cuscinetti a sfera (ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e corona rotante), Ø 125 mm, con **ruote conduttive** resistenti all'abrasione.

Uso:

Corpo per cassette per la personalizzazione delle workstation n. art. 972010 – 972015 o per banchi da lavoro ESD n. art. 972150 – 972185.

Verniciatura:

Corpo in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termovernicciato ESD**.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD. Accertarsi che la somma delle altezze frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile del corpo della cassettera.

Descrizione tecnica

Larghezza in G	12
Altezza utile	425 mm
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Larghezza	400 mm
Profondità	650 mm
Altezza	700 mm
Profondità in G	20
Portata massima	250 kg
Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	12×20G
Tipo di prodotto	Corpi delle cassettiere per utensili