

Garant GRIDLINE

**Alloggiamento ESD 16G per la dotazione personalizzata con cassette, 12×20G,  
Altezza alloggiamento: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972030 500
GTIN	4062406769741
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo per cassette in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano**, portata di 75 kg. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

**Uso:**

Corpo per cassette per la personalizzazione delle workstation n. art. 972010 – 972015 o per banchi da lavoro ESD n. art. 972150 – 972185.

**Verniciatura:**

Corpo in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termovernicciato ESD**.

**Nota:**

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD. Accertarsi che la somma delle altezze frontali dei singoli cassette corrisponda a quella utile del corpo della cassettera.

**Descrizione tecnica**

Profondità in G	20
Larghezza in G	12

Altezza	500 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Altezza utile	425 mm
Peso	13 kg
Profondità	650 mm
Larghezza	400 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	12×20G
Tipo di prodotto	Corpi delle cassettiere per utensili