

AEG

Avvitatori a massa battente, Modello: BSS18MTF12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074016 BSS18MTF12
GTIN	4058546374570
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Potente avvitatore a percussione a batteria da 18 V con portautensili con attacco quadro da 1/2 pollice.

- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Impugnatura con rivestimento morbido.**
- **Gancio da cintura.**
- **Regolazione della coppia su 4 livelli, incluso AutoStop per un serraggio e un allentamento ottimali di dadi ruota.**
- **Motore senza spazzole,**

Fornitura:

Senza batteria né caricabatterie, nella confezione.

Nota:

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 073846– 073848. Starter set a batteria disponibile al n. art. 073844.

Descrizione tecnica

Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
--	----------------

Numero di batterie contenute	0
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Coppia massima	785 Nm
Numero di colpi	0 - 3800 min ⁻¹
Tensione batteria	18 V
Denominazione originale prodotto	BSS18MTF12
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M16
Tipo di batteria	Ioni di litio
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Peso	1,65 kg
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	AEG modello AS 18 V
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente