



Distanziometro laser, Modello: GLM150-27C



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	465560 GLM150-27C
GTIN	4059952614304
Classe articolo	46T

Descrizione

Esecuzione:

Distanziometro laser con corpo robusto resistente agli urti, protezione contro spruzzi d'acqua e polvere. Display illuminato a tre righe per la massima leggibilità. Classe laser 2 secondo IEC 825-1. Precisione a lunghe distanze. Trasmissione delle misurazioni tramite Bluetooth alla nuova MeasureOnApp.

Salvataggio delle immagini nella memoria interna e trasferimento delle immagini tramite USB sul PC. Batteria agli ioni di litio integrata per un'elevata flessibilità e un contributo alla sostenibilità.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Distanziometro laser con corpo robusto resistente agli urti, protezione contro spruzzi d'acqua e polvere. Display illuminato a tre righe per la massima leggibilità. Classe laser 2 secondo IEC 825-1. Filettatura per treppiede 1/4 pollici. Il sensore integrato di inclinazione fino a 360° indica le inclinazioni di un oggetto posizionando direttamente lo strumento e consentendo una determinazione indiretta dell'altezza. Creazione digitale di piantine, importazione ed elaborazione delle piantine attuali, esportazione dei risultati di lavoro e facile quotatura in cantiere. Trasferimento dati mediante Bluetooth®.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa custodia protettiva. Inclusa batteria agli ioni di litio + cavo micro USB.:

Accessori speciali:

Supporto per comparatori n. art. 468558.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
Calcolo della superficie e del volume	sì
Peso	210 g
Lunghezza	142 mm
Filettatura per treppiede	1/4 pollici
Capacità batteria	3,12 Ah
Sensore inclinazione	360 grado
Misurazione indiretta (Pitagora)	sì
Larghezza	64 mm
Selezione ultime misurazioni	sì
Tensione nominale	3,6 V
Accuratezza	±1,5 mm
Misura minima / massima	sì
Altezza	28 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Addizione / sottrazione	sì
Alimentazione elettrica	Batteria agli ioni litio
Portata	150 m
Denominazione originale prodotto	GLM150-27C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Grado di protezione IP	IP 54
Serie	GLM150-27C
Mirino digitale	sì
Classe laser secondo IEC 825-1	2

Tipo di prodotto

Distanziometro