



## Laser a linee incrociate autolivellante GLL, Modello: 2-15G



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	468490 2-15G
GTIN	4059952511054
Classe articolo	46T

### Descrizione

#### Esecuzione:

Laser a linee incrociate compatto con linee laser autolivellanti. Orientamento orizzontale e verticale rapido delle linee. Il design robusto con rivestimento morbido protegge dagli urti. Protezione contro gli spruzzi d'acqua e la polvere. Con due punti a piombo verticali. La circonferenza completa sul piano orizzontale e le due sul piano verticale permettono una serie di nuove applicazioni per marcare, orientare e livellare contemporaneamente in interni. Ampia area di impiego, fino a 120 m, con l'ausilio del ricevitore LR 7 Professional (accessori).

**Grado di protezione IP64.** Struttura robusta con lenti incassate e custodia gommata per l'uso in condizioni di lavoro difficili. Fissaggio comodo, rapido e sicuro grazie al supporto universale LB 10 Professional con magneti molto potenti.

**Linee laser di colore verde** per una perfetta visibilità anche con pessime condizioni di luce.

#### Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

4x batterie n. art. 081561 LR6, supporto universale LB 10, bersaglio laser, custodia protettiva.

### Descrizione tecnica

Altezza	115 mm
Portata	15 m
Filettatura per treppiede	1/4 pollici
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Denominazione originale prodotto	GLL 2-15 G
Numero di batterie contenute	4
Limite di errore	$\pm 0,3$ mm/m
Campo di livellamento	$\pm 4$ grado
Classe laser	2
Peso	570 g
Lunghezza	126 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Larghezza	63 mm
Colore del laser	verde
Grado di protezione IP	IP 64
Tipo di prodotto	Laser a linee incrociate

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6

081561 LR6