

Garant**Calibro a corsoio digitale HCT IP67 con Bluetooth e asta di profondità tonda,
Campo di misura: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412783 150
GTIN	4062406773953
Classe articolo	41A

Descrizione**Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale IP 67 HCT con **Bluetooth 5.0. Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm.** Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 10 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Corpo in bicomponente con **superficie in Haptoprene per una comoda impugnatura.** Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua, refrigerante, olio e polvere. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Ricambi:

Supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

Descrizione tecnica

Lettura	0,01 mm
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	App HCT Windows

Serie	HCT
Asta di profondità	Ø 1,6
Risoluzione	mm/pollici
Lettura	0,0005 pollici
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560
Grado di protezione IP	IP 67
Lunghezza dei becchi	40 mm
Dimensioni internazionali	CR2032
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Norma	ISO 13385
Asta di profondità	sì
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Taratura	A1
Numero di batterie contenute	1
Scostamento di misura E MPE	±0,02 mm
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Copertura per calibri a corsoio Tipo B	412237 B
Vite per base per asta di profondità	412236
Modello SPRING	412240 SPRING