

**Garant****Calibro a corsoio digitale HCT IP67 con Bluetooth, Campo di misura: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412781 300
GTIN	4062406773946
Classe articolo	41A

**Descrizione****Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale IP 67 HCT con **Bluetooth 5.0. Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm.** Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 10 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Corpo in bicomponente con **superficie in Haptoprene per una comoda impugnatura.** Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua, refrigerante, olio e polvere. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID). Senza asta di profondità

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

**Ricambi:**

Supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

**Descrizione tecnica**

Lettura	0,01 mm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute	1

Dimensioni internazionali	CR2032
Taratura	A1
Lunghezza dei becchi	64 mm
Risoluzione	mm/pollici
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HCT App Windows
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560
Lettura	0,0005 pollici
Asta di profondità	no
Serie	HCT
Norma	ISO 13385
Grado di protezione IP	IP 67
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300

## Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Copertura per calibri a corsoio Tipo B	412237 B
Vite per base per asta di profondità	412236
Modello SPRING	412240 SPRING