

Garant**Calibro di profondità digitale HCT IP67 con Bluetooth, Campo di misura: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418685 300
GTIN	4062406773984
Classe articolo	41A

Descrizione**Esecuzione:**

Display LCD nitido e molto grande con cifre alte 11,5 mm. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 20 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Corpo in bicomponente con **superficie in Haptoprene® per una comoda impugnatura**. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Corsoio con una sottile punta di misura temprata Ø 1,5 mm, lunghezza 5 mm. Con preset (preimpostazione della misura).

Calibro di profondità digitale IP67 HCT con Bluetooth 5.0. **Display LCD nitido e molto grande con cifre alte 11,5 mm.** Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 10 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Corpo in bicomponente con **superficie in Haptoprene® per una comoda impugnatura**. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Corsoio con una sottile punta di misura temprata Ø 1,5 mm, lunghezza 5 mm. Con preset (preimpostazione della misura).

Esecuzione **con Bluetooth**. Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari lunghi 320 mm n. art. 418689, Punta di contatto per misura di distanze art. 418630.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 67
Taratura	A1
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Risoluzione	0,01 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Serie	HCT
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HCT App Windows
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Risoluzione	0,0005 pollici
Sezione trasversale del corsoio	16x3,5 mm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Numero di batterie contenute	1
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Risoluzione	mm/pollici
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Rapporto di taratura Calibri di profondità con tallone fisso Campo di misura massima 300 mm	021220 300
---	------------

Certificato DAkkSCalibro di profondità con tallone fisso
campo di misura massimo 300 mm

021230 300

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032

081560 CR2032

Copertura per calibri a corsoio Tipo B

412237 B

Vite per base per asta di profondità

412236