



Laser a linee incrociate autolivellante LINO, Modello: L6GS



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 468486 L6GS |
| GTIN | 7640180530657 |
| Classe articolo | 47C |

Descrizione

Esecuzione:

Alloggiamento compatto e robusto in plastica, con protezione antipolvere e antispruzzo. **Con linee laser di colore verde per una perfetta visibilità. Visibilità migliore fino al 400% rispetto al raggio laser rosso.**

Laser multilinea autolivellante con 3× linee laser a 360°. Una linea laser orizzontale a 360° e due linee laser verticali a 360°. Linee laser sottili, nitide e ben visibili. Potenza del laser regolabile su 3 livelli per una migliore visibilità o un tempo di esercizio maggiore. Autolivellamento su lunghe distanze in posizioni inclinate. Risparmio di tempo grazie alla semplice regolazione del punto a piombo. Punto a piombo fisso grazie alla base integrata. Orientamento semplice e preciso delle linee laser di $\pm 10^\circ$. Funzione di salvataggio delle impostazioni personali. Protezione contro gli spruzzi d'acqua e la polvere. Il sistema di alimentazione triplo consente di lavorare senza interruzioni. Azionabile a scelta con batteria agli ioni di litio, batterie AA o alimentatore.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Batteria agli ioni di litio, caricabatterie con adattatore di rete, bersaglio laser, custodia.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Larghezza | 60 mm |
| Capacità batteria | 5,2 Ah |
| Campo di livellamento | ±4 grado |
| Filettatura per treppiede | 1/4 UNC pollici |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Colore del laser | verde |
| Profondità | 100 mm |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Grado di protezione IP | IP 54 |
| Serie | LINO |
| Peso | 530 g |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Portata | 35 m |
| Limite di errore | ±0,2 mm/m |
| Portata con ricevitore | 70 m |
| Altezza | 110 mm |
| Diametro con ricevitore | 140 m |
| Durata batterie | 11 h |
| Tipo di prodotto | Laser a linee incrociate |