



Set di guanti monouso, Misure guanti da lavoro: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094786 10
GTIN	4062406381868
Classe articolo	02H

Descrizione

Esecuzione:

Guanto monouso in nitrile con punte delle dita testurizzate. Senza polvere. AQL 1,5 (EN 374-2). Distributore da 100 pezzi.

Set di guanti monouso **in distributore**. Categoria III.

Descrizione tecnica

Categoria di protezione	Categoria III
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
EN 374	modello B (JKPT)
Resistenza alle sostanze chimiche	JKPT
Materiale	Nitrile
Grado di protezione	Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Materiale supporto	Nitrile

Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Spessore	0,1 mm
Lunghezza	240 mm
Contenuto	100
Colore	blu
Campo di applicazione	Precisione
Norma/regolamento	EN 374
AQL	1,5
Utilizzo	monouso
Tipo di prodotto	Guanto monouso