



Set di guanti monouso, Misure guanti da lavoro: 9



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094786 9 |
| GTIN | 4062406381851 |
| Classe articolo | 02H |

Descrizione

Esecuzione:

Guanto monouso in nitrile con punte delle dita testurizzate. Senza polvere. AQL 1,5 (EN 374-2). Distributore da 100 pezzi.

Set di guanti monouso **in distributore**. Categoria III.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|---|
| Categoria di protezione | Categoria III |
| Caratteristiche guanti | Privi di DMF |
| Caratteristiche guanti | senza lattice |
| Caratteristiche guanti | Ipoallergenico |
| EN 374 | modello B (JKPT) |
| Resistenza alle sostanze chimiche | JKPT |
| Materiale | Nitrile |
| Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 |
| Materiale supporto | Nitrile |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Variante del rivestimento | Nessun rivestimento |
| Spessore | 0,1 mm |
| Lunghezza | 240 mm |
| Contenuto | 100 |
| Colore | blu |
| Campo di applicazione | Precisione |
| Norma/regolamento | EN 374 |
| AQL | 1,5 |
| Utilizzo | monouso |
| Tipo di prodotto | Guanto monouso |