



## Set di guanti monouso, Misure guanti da lavoro: 8



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094786 8      |
| GTIN            | 4062406381844 |
| Classe articolo | 02H           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Guanto monouso in nitrile con punte delle dita testurizzate. Senza polvere. AQL 1,5 (EN 374-2). Distributore da 100 pezzi.

Set di guanti monouso **in distributore**. Categoria III.

### Descrizione tecnica

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Categoria di protezione           | Categoria III                                       |
| Caratteristiche guanti            | Privi di DMF  |
| Caratteristiche guanti            | senza lattice                                       |
| Caratteristiche guanti            | Ipoallergenico                                      |
| EN 374                            | modello B (JKPT)                                    |
| Resistenza alle sostanze chimiche | JKPT  |
| Materiale                         | Nitrile   |
| Grado di protezione               | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 |
| Materiale supporto                | Nitrile   |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Variante del rivestimento | Nessun rivestimento |
| Spessore                  | 0,1 mm              |
| Lunghezza                 | 240 mm              |
| Contenuto                 | 100                 |
| Colore                    | blu                 |
| Campo di applicazione     | Precisione          |
| Norma/regolamento         | EN 374              |
| AQL                       | 1,5                 |
| Utilizzo                  | monouso             |
| Tipo di prodotto          | Guanto monouso      |