


**3M** Roloc™**Dischi abrasivi per finitura (CER) PN-DR, Ø 76,2 mm, Confronto granulometrico: 100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554069 100
GTIN	638060892909
Classe articolo	53M

**Descrizione****Esecuzione:**

Il **tessuto in nylon** efficiente e universale si combina **con grana ceramica abrasiva di forma precisa (CER)** per un'asportazione elevata e una lunga durata.

**Uso:**

Per pulire, sgrassare, opacizzare le superfici di metallo.

**Descrizione tecnica**

Grado di finezza	grosso
Esecuzione	A coarse
Confronto granulometrico	100
Ø Disco	50,8 mm
Sigla materiale abrasivo	ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 76,2 mm

Numero massimo giri	18000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Tessuto abrasivo

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		