



## Tagliatubi con 1 rotelle per tubi in acciaio, Per tubi fino a: 2 pollici



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	815001 2
GTIN	4018754329724
Classe articolo	83A

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Corpo** in acciaio di grande qualità, forgiato; mandrino resistente all'usura con impugnatura in plastica. **Rotella** per tubi di acciaio realizzata in acciaio di grande qualità e temprata per garantire una lunga durata dell'utensile. **Rulli di guida** in acciaio speciale, cromati.

#### Uso:

Per il taglio ad angolo retto pulito e preciso di tubi.

Durante il taglio la bava esterna viene automaticamente piegata. Dopo il taglio è possibile tagliare immediatamente la filettatura.

### Descrizione tecnica

Larghezza rotella	19 mm
Ø Rotella	31 mm
Per Ø esterno del tubo	1/8 – 2 pollici
Rotella foro	9 mm
Denominazione originale prodotto	Tagliatubi RAPID 14000+2
Numero di rulli di guida	2
Numero di rotelle	1
Tipo di prodotto	tagliatubi

## Accessori

Sbavatore in acciaio legato per interno/esterno Per Ø Tubo fino a 54E mm

814920 54E

Sbavatore in acciaio legato per interno/esterno Per Ø Tubo fino a 54 mm

814920 54

Sbavatore in acciaio legato per interno/esterno Per Ø Tubo fino a 35 mm

814920 35