

**Banco di prova manuale - verticale, Modello: 1500****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	479029 1500
GTIN	2050002071582
Classe articolo	47F

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Banco di prova robusto per misuratore di forze manuale digitale.**
- **Meccanica precisa e lineare, posizionabile in base alle proprie esigenze.**

Versione della leva con ampia corsa di traslazione per ogni rotazione della leva stessa. Leva di comando spostabile di angolo e posizione per garantire un utilizzo ottimale.

**Uso:**

Per effettuare semplici test su materiali e componenti non dipendenti dalla velocità per il controllo della qualità o la produzione.

**Fornitura:**

Con 4 viti di fissaggio per misuratori di forze e manuale di istruzioni.

**Accessori speciali:**

Misuratore di forze digitale n. art. 479025 – 479027 e accessori n. art. 479033 – 479039.

**Descrizione tecnica**

Interruttore On/Off	no
Campo di applicazione massimo	1500 N
Lunghezza	279 mm

Larghezza	203 mm
Avanzamento (corsa massima)	150 mm
Avanzamento (per giro)	76 mm
Altezza	799 mm
Peso	9,1 kg
Serie	MTL-330
Trasmissione	Leva
Tipo di prodotto	Banco di prova