

SIMTEK**Inserto di tornitura interno simturn AX, destro, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin.: 3,2mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270547 3,2
GTIN	2050002065345
Classe articolo	24U

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Descrizione tecnica

Per fori a partire da Ø D _{min}	3,2 mm
Profondità max gola t _{max}	0,2 mm
Raggio R	0,15 mm
Ø D	4 mm
Passaggio interno per LR	no
f	1,45 mm
Denominazione originale prodotto	ANAVX800
Lunghezza utile	10,2 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 10,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
--	-----------------	----------------------	-------------------

Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		